

POP-200DS/250DS

一按即开！

POP-CAP专用可挤压瓶型的诞生



POP-CAP


POP-250DS
(打栓式样)



POP-200DS
(打栓式样)



POP-200DS
(打栓式样)




搭配一按即开功能CAP使用的可挤压瓶型诞生了。

采用了具有可挤压性的PE材质，无论是什么内容物，粘稠度如何，都能使用到最后，不残留。

适用于各种用途的乳液状或啫喱状内容物。



POP-200DS/250DS

POP-CAP适用的可挤压瓶型诞生!




POP-CAP
材质
CAP: PP
成型方式: 注塑

容易挤压



POP-200DS
(打栓式样)
材质
瓶体: PE
成型方式:
中空成型





POP-250DS
(打栓式样)
材质
瓶体: PE
成型方式:
中空成型

可根据内容物 选择盖体口径

POP-CAP用瓶型的简介


POP-CAP



便于单手打开

手在淋湿的状态下也能一按即轻松开盖的式样。

按钮



瓶盖由2个零件组成，盖体和按钮可以分开着色。